

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle
SPB4f (4,5 pliegues) > SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

Ventosa de fuelle (redonda) para piezas de superficies muy desiguales



Tamaño: 40


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

Número de pliegues: 4,5

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	15,30 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	42 mm
Ds	39,70 mm
G1	G1/4"-HE
H	69,50 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	18 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	6,80 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	13,60 N
Fuerza aspir.	20,40 N
Fuerza arranque	23,80 N
Volumen	15,12 cm ³
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm
Número de pliegues	4,50
Material de ventosa	Silicona SI

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>

Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	31,30 g
Familia de productos	SPB4f

Accesorios



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00320

Diámetro exterior D: 17 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

N° de artículo.:10.07.10.00002

Margen de fijación: 16,0 ... 27,0 mm

parte normal material: Acero

Superficie: galvanizado

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa de fuelle (redonda)

SPB4f 40 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03548

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03548>



SC 080 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03271

Tipo de conexión: 080

Conexión: G1/4"-HE

Longitud L1: 32 mm

Longitud apropiada: 17,5 mm

Diámetro nominal dn: 11 mm



SPB4f 40 SI-55 SC080

N° de artículo.:10.01.06.03265

Tamaño: 40

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 4,5