

## Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03737

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03737>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues) > SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

### Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 60 x 25


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/4"-HE

Número de pliegues: 1,5

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| b2          | 13,80 mm |
| B1          | 25 mm    |
| Bmáx(S)     | 27 mm    |
| Bs          | 24,50 mm |
| dn          | 6,10 mm  |
| G1          | G1/4"-HE |
| H           | 40,20 mm |
| L2          | 48,80 mm |
| L1          | 60 mm    |
| LG1         | 12 mm    |
| Lmáx(S)     | 62 mm    |
| Ls          | 59,50 mm |
| SW1         | 17 mm    |
| Z (Carrera) | 9 mm     |

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Fuerza aspiración a -200 mbar | 12,20 N               |
| Fuerza aspiración a -200 mbar | 24,40 N               |
| Fuerza aspir.                 | 36,60 N               |
| Volumen                       | 11,54 cm <sup>3</sup> |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 60x25 SI-55 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.03737

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03737>

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Anchura de pieza WB1 (máx)        | 20 mm       |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 8 mm        |
| Dimensiones (LxB)                 | 60 x 25     |
| Número de pliegues                | 1,50        |
| Material de ventosa               | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A]     | 55 Shore A  |
| Peso                              | 20,30 g     |
| Familia de productos              | SPOB1f      |

### Piezas de repuesto



#### SC 050-AR G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.03742

Tipo de conexión: 050-AR

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm



#### SPOB1f 60x25 SI-55 SC050-AR

N° de artículo.:10.01.06.03626

Dimensiones (LxB): 60 x 25

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5