

Schmalz-Connector

SC 050-AR G1/4-IG MOD

N° de artículo.:10.01.06.03742

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03742>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SC 050-AR G1/4-IG MOD

Boquilla para la ventosa "SchmalzConnector"



Tipo de conexión: 050-AR


Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L1: 26,5 mm

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diámetro nominal dn: 6,1 mm

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|----------|----------|
| dn | 6,10 mm |
| D | 17 mm |
| D2 | 12 mm |
| G1 | G1/4"-HE |
| L | 17,20 mm |
| L1 | 26,50 mm |
| L2 | 6,80 mm |
| L3 | 2,50 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| SW3 | 6 mm |

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|---------|
| Tipo de conexión | 050-AR |
| Peso | 13,60 g |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de