

## Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas de fuelle  
SPOB1f (ovaladas, 1,5 pliegues) > SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

### Ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Dimensiones (LxB): 35 x 15


Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Número de pliegues: 1,5

### Datos de diseño



Atributo	Valor
b2	8 mm
B1	15 mm
Bmáx(S)	17 mm
Bs	14,60 mm
dn	4,10 mm
G1	G1/8"-MA
H	19 mm
l2	28 mm
L1	35 mm
LG1	7,50 mm
Lmáx(S)	37 mm
Ls	34,60 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	4 mm

### Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspiración a -200 mbar	4,20 N
Fuerza aspiración a -200 mbar	8,40 N
Fuerza aspir.	12,60 N
Volumen	2,14 cm <sup>3</sup>

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa de fuelle (ovalada)

SPOB1f 35x15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.03736

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03736>

Anchura de pieza WB1 (máx)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Dimensiones (LxB)	35 x 15
Número de pliegues	1,50
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	6,90 g
Familia de productos	SPOB1f

### Piezas de repuesto



#### SC 040-AR G1/8-AG MOD

N° de artículo.:10.01.06.02495

Tipo de conexión: 040-AR

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,3 mm

Longitud apropiada: 6 mm



#### SPOB1f 35x15 SI-55 SC040-AR

N° de artículo.:10.01.06.03625

Dimensiones (LxB): 35 x 15

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 1,5