

Ventosa plana (redonda)

SPF 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas planas
SPF > SPF 10 ED-65 M5-IG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 10

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: M5-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	3,10 mm
Dmax(S)	12 mm
Ds	10,50 mm
G1	M5-HE
H	18,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	1 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	4,40 N
Fuerza arranque	5,20 N
Carga transv.	3,50 N
Volumen	0,30 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	8 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	10

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SPF 10 ED-65 M5-IG

N° de artículo.:10.01.01.13254

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13254>

Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	1,50 g
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 030 M5-IG

N° de artículo.:10.01.06.03440

Tipo de conexión: 030

Conexión: M5-HE

Longitud L1: 15,8 mm

Longitud apropiada: 10 mm

Diámetro nominal dn: 3,1 mm



SPF 10 ED-65 SC030

N° de artículo.:10.01.01.12894

Tamaño: 10

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 8,5 mm