

Ventosa plana (redonda)

SPF 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13244

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13244>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas planas
SPF > SPF 30 ED-65 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4,10 mm
Dmax(S)	33,60 mm
Ds	31,40 mm
G1	G1/8"-MA
H	18 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	2,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	29,50 N
Fuerza arranque	35,30 N
Carga transv.	22,50 N
Volumen	2,53 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	35 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	30

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SPF 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13244

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13244>

Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	7,50 g
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 11x1 MS-A2 280 0.28/0.16

N° de artículo.:10.07.01.00309

Diámetro exterior D: 11 mm

Longitud L: 1 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Finura de filtro: 280 µm



SU 30

N° de artículo.:10.01.01.12889

Tamaño: 30

Margen de fijación: 27,0 ... 35,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SPF 30 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13244

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13244>



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490


Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SPF 30 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.01.12372

Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 12 mm