

## Ventosa plana (redonda)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas planas  
SPF > SPF 15 ED-65 G1/8-AG

### Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 15

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| dn          | 4,10 mm  |
| Dmax(S)     | 18,50 mm |
| Ds          | 16,40 mm |
| G1          | G1/8"-MA |
| H           | 16 mm    |
| LG1         | 7,50 mm  |
| SW1         | 14 mm    |
| Z (Carrera) | 1,50 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                |
|------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir.                      | 9,80 N               |
| Fuerza arranque                    | 11 N                 |
| Carga transv.                      | 7,90 N               |
| Volumen                            | 0,76 cm <sup>3</sup> |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 13 mm                |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 4 mm                 |
| Tamaño                             | 15                   |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Ventosa plana (redonda)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Número de pliegues            | 0            |
| Material de ventosa           | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A   |
| Peso                          | 5,90 g       |
| Familia de productos          | SPF          |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Piezas de repuesto



#### SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



#### SPF 15 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.01.12895

Tamaño: 15

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 10 mm