

Ventosa plana (redonda)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > Ventosas planas
SPF > SPF 15 ED-65 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 15

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Rosca G1: G1/8"-MA

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4,10 mm
Dmax(S)	18,50 mm
Ds	16,40 mm
G1	G1/8"-MA
H	16 mm
LG1	7,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1,50 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	9,80 N
Fuerza arranque	11 N
Carga transv.	7,90 N
Volumen	0,76 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	13 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Tamaño	15

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SPF 15 ED-65 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.13238

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13238>

Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A
Peso	5,90 g
Familia de productos	SPF

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Piezas de repuesto



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SPF 15 ED-65 SC040

N° de artículo.:10.01.01.12895

Tamaño: 15

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 10 mm