

Ventosa plana (redonda)

SPF 10 ED-65 SC030

N° de artículo.:10.01.01.12894

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12894>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para embalaje > SPF 10 ED-65 SC030

Ventosa plana (redonda) para la mayor dinámica en cartón y embalajes con estabilidad propia




Tamaño: 10

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Altura H: 8,5 mm

Datos de diseño



Atributo

Valor

| | |
|-------------|----------|
| d | 5,50 mm |
| d1 | 7,20 mm |
| Dk | 9,60 mm |
| Dmax(S) | 12 mm |
| Ds | 10,50 mm |
| H | 8,50 mm |
| H2 | 4,20 mm |
| Z (Carrera) | 1 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------------------------|----------------------|
| Fuerza aspir. | 4,40 N |
| Fuerza arranque | 5,20 N |
| Carga transv. | 3,50 N |
| Volumen | 0,30 cm ³ |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 8 mm |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 4 mm |
| Tamaño | 10 |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SPF 10 ED-65 SC030

N° de artículo.:10.01.01.12894

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12894>

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Familia pezzon | SC 030 |
| Número de pliegues | 0 |
| Material de ventosa | Elastodur ED |
| Dureza del material [Shore A] | 65 Shore A |
| Peso | 0,30 g |
| Familia de productos | SPF |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m