

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > SAXM 30 ED-85 SC045

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas




Tamaño: 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	9,70 mm
d1	15,60 mm
Dk	19,20 mm
Dmax(S)	35,20 mm
Ds	31,60 mm
H	18 mm
H2	7 mm
Z (Carrera)	4,30 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	39 N
Carga transv.	32 N
Carga transv. (superficie aceitada)	41 N
Volumen	4,55 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	18 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	5 mm
Tamaño	30

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>

Familia pezzon	SC 045
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	3,20 g
Familia de productos	SAXM

Accesorios



SC-A 045 G1/4-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02818

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 G1/4-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02736

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>



SC-A 045 G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02807

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G3/8"-MA

Longitud apropiada: 7,7 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 G3/8-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02737

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: G3/8"-HE

Longitud apropiada: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 M10-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02819

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M10-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 30 ED-85 SC045

N° de artículo.:10.01.19.00004

<https://www.schmalz.com/10.01.19.00004>



SC-A 045 M14x1.5-AG L

Part no...:10.01.06.02820

Tipo de conexión: 045

Rosca G1: M14x1.5-MA

Longitud apropiada: 7,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-A 045 RA L

Part no...:10.01.06.02813

Tipo de conexión: 045

Longitud apropiada: 9,5 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 FDC-L

Part no...:10.01.06.02803

Diseño: Elemento de fricción auto seguro