

Ventosa forma de campana (redonda)

SAG 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.12297

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12297>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAG > SAG 60 NBR-60 M10-AG

Ventosa de campana (ovalada) para la mejor adaptación a superficies muy abombadas



Tamaño: 60


Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Material de boquilla: Acero

Conexión: M10-AG

Datos de diseño



Atributo	Valor
dn	4 mm
Dmax(S)	70,50 mm
Ds	63,50 mm
G1	M10-MA
H	43,20 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Carrera)	10,60 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	122 N
Tamaño	60
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A
Número de pliegues	0
Peso	54,40 g
Familia de productos	SAG

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de



Ventosa forma de campana (redonda)

SAG 60 NBR-60 M10-AG

N° de artículo.:10.01.01.12297

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12297>
