

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.24.00013

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00013>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > Ventosas tipo campana SAOXM (ovalada) > SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

High-Speed ventosa de fuelle (ovalada) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas



Material de ventosa: Elastodur ED


Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Material de boquilla: Aluminio

Conexión: G1/4-IG

Función adicional: Elemento de fricción

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bmáx(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
dn	5,10 mm
G1	G1/4"-HE
H	38,50 mm
LG1	12 mm
Lmáx(S)	67 mm
Ls	61,80 mm
SW1	17 mm
SW3	5 mm
Z (Carrera)	4,50 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	56 N
Carga transv.	44 N
Carga transv. (superficie aceitada)	62 N
Volumen	5 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	10 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.24.00013

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00013>

Dimensiones (LxB)	60 x 20
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	25,30 g
Familia de productos	SAOXM

Piezas de repuesto



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00001

Dimensiones (LxB): 60 x 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A



SC-I 045 AR-FDC

N° de artículo.:10.01.24.00009

Tamaño: 45

Diseño: Antirrot/ Elemento de fricción


Aplicación: SAOXM 60x20

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 60x20 ED-85 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.24.00013

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00013>



SC-A 045-AR G1/4-IG L

N° de artículo.:10.01.06.03130

Tipo de conexión: 045-AR

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud L: 17,2 mm

Diseño: Automático de seguridad



SC-S 045 L

N° de artículo.:10.01.06.02740

Tamaño: 45

Diseño: Automático de seguridad



SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00001

Dimensiones (LxB): 60 x 20

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A