

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de chapa > SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

High-Speed ventosa de fuelle




Dimensiones (LxB): 80 x 30

Material de ventosa: Elastodur ED

Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bk	24,10 mm
Bmáx(S)	41,50 mm
Bs	31,90 mm
d	12,80 mm
H	22,40 mm
H2	3 mm
Lk	74,30 mm
Ls	82,10 mm
Z (Carrera)	6 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Carga transv.	110 N
Carga transv. (superficie aceitada)	134 N
Volumen	13 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	20 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	4 mm
Familia pezzon	SC 045-AR
Dimensiones (LxB)	80 x 30
Material de ventosa	Elastodur ED

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (ovalada)

SAOXM 80x30 ED-85 SC045-AR

N° de artículo.:10.01.24.00002

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00002>

Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	12,20 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SAOXM