Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 115 ED-85 SC065

N° de artículo.:10.01.19.00010

https://www.schmalz.com/10.01.19.00010

High-Speed ventosa de fuelle (redonda) para la mayor dinámica en superficies abombadas y aceitosas

- Tamaño: 115
- Material de ventosa: Elastodur ED
- Dureza del material [Shore A]: 85 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	14 mm
d1	39,60 mm
Dk	28,90 mm
Dmax(S)	129,40 mm
Ds	115,20 mm
H	42,30 mm
H2	14,30 mm
Z (Carrera)	20 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	549 N
Carga transv.	320 N
Carga transv. (superficie aceitada)	584 N
Volumen	150,05 cm^3
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	6 mm
Tamaño	115

Póngase en contacto con Schmalz
J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 115 ED-85 SC065

N° de artículo.:10.01.19.00010

https://www.schmalz.com/10.01.19.00010

Familia pezzon	SC 065
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Elastodur ED
Dureza del material [Shore A]	85 Shore A
Peso	52,70 g
Familia de productos	SAXM

Accesorios



SC-A 065 G1/4-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02824

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: G1/4"-MA
Longitud apropiada: 8 mm
Diseño: Automático de seguridad

SC-A 065 G1/4-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02774

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: G1/4"-HE
Longitud apropiada: 18 mm
Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 115 ED-85 SC065

N° de artículo.:10.01.19.00010

https://www.schmalz.com/10.01.19.00010

SC-A 065 G3/8-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02810

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: G3/8"-MA
Longitud apropiada: 8 mm
Diseño: Automático de seguridad



SC-A 065 G3/8-IG L

N° de artículo.:10.01.06.02648

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: G3/8"-HE
Longitud apropiada: 18 mm
Diseño: Automático de seguridad

SC-A 065 M10-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02825

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: M10-MA
Longitud apropiada: 8 mm
Diseño: Automático de seguridad

Ventosa forma de campana (redonda)

SAXM 115 ED-85 SC065

N° de artículo.:10.01.19.00010

https://www.schmalz.com/10.01.19.00010

SC-A 065 M14x1.5-AG L

N° de artículo.:10.01.06.02826

Tipo de conexión: 065
Rosca G1: M14x1.5-MA
Longitud apropiada: 8 mm
Diseño: Automático de seguridad

SC-A 065 RA L

N° de artículo.:10.01.06.02817

Tipo de conexión: 065
Longitud apropiada: 9,5 mm
Diseño: Automático de seguridad

SC-S 065 FDC-L

N° de artículo.:10.01.06.02805

Diseño: Elem d fric c auto segur