

## Placa de ventosas (redonda)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01097>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de madera > Placas de ventosa SPU > SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

### Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas



Tamaño: 250

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Conexión: G1/2"-HE

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d           | 34 mm    |
| d2          | 203 mm   |
| d3          | 178 mm   |
| Dmax(S)     | 263 mm   |
| Ds          | 252 mm   |
| G1          | G1/2"-HE |
| G2          | G1/2"-HE |
| H           | 25 mm    |
| H1          | 26,50 mm |
| L2          | 76 mm    |
| LG1         | 13,50 mm |
| LG2         | 15 mm    |
| Z (Carrera) | 6,50 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

### Datos técnicos

| Atributo         | Valor               |
|------------------|---------------------|
| Fuerza aspir.    | 2650 N              |
| Fuerza aspir. d2 | 1940 N              |
| Volumen          | 370 cm <sup>3</sup> |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Placa de ventosas (redonda)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01097>

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 2200 mm               |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 12 mm                 |
| Tamaño                             | 250                   |
| Material de ventosa                | Caucho de nitrilo NBR |
| Dureza del material [Shore A]      | 55 Shore A            |
| Peso                               | 1360 g                |
| Número de pliegues                 | 0                     |
| Familia de productos               | SPU                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



#### SU 280

N° de artículo.:10.01.01.12485

Tamaño: 280

Margen de fijación: 270,0 ... 300,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

### Piezas de repuesto



#### DR-SPU 250 NBR-55

N° de artículo.:10.01.01.01094

Tamaño: 250

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Placa de ventosas (redonda)

SPU 250 NBR-55 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01097

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01097>

---