

Ventosa plana (redonda)

SHF 70 NK-45 N041

N° de artículo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > SHF 70 NK-45 N041

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica




Tamaño: 70

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	7,50 mm
d1	17 mm
d2	48 mm
Dk	17 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
H	22,20 mm
H2	12,80 mm
H3	14,30 mm
Z (Carrera)	4 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	70
Familia pezzon	N 041
Número de pliegues	0
Carga transv.	145 N
Fuerza aspir.	155 N
Material de ventosa	Caucho natural NK
Volumen	16,21 cm ³

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SHF 70 NK-45 N041

N° de artículo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>

Radio de curvatura (min) (convexa)	95 mm
Peso	28,20 g
Familia de productos	SHF

Accesorios



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

N° de artículo.:10.01.01.11772

Rosca G1: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 4 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N041 G1/4-IG DN440

N° de artículo.:10.01.01.11822

Rosca G1: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 15 mm

parte normal material: Aluminio



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00211

Diámetro exterior D: 15 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SHF 70 NK-45 N041

N° de artículo.:10.01.01.11682

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11682>



TVN G1/4-AG 8.4 N041

N° de artículo.:10.05.10.00058

Rosca G1: G1/4"-MA

Recorr. elást. Z: 8,4 mm

Boquilla: N 041