

## Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de vidrio > Placas de ventosa SGF > SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

### Ventosa plana (redonda) para la manipulación de cristal con la más alta dinámica



Tamaño: 350


Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/2-IG

Conexión: G1/2"-HE

### Datos de diseño



| Atributo    | Valor    |
|-------------|----------|
| d2          | 317 mm   |
| d3          | 170 mm   |
| Dmax(S)     | 360 mm   |
| Ds          | 348 mm   |
| G1          | G1/2"-HE |
| G2          | G1/4"-HE |
| G3          | M8-HE    |
| H           | 26,80 mm |
| L2          | 76 mm    |
| LG1         | 14,50 mm |
| LG2         | 14,50 mm |
| LG3         | 12 mm    |
| W           | 50 °     |
| X1          | 45 mm    |
| Y1          | 120 mm   |
| Z (Carrera) | 9 mm     |
| Dmk         | 58,30 mm |
| G4          | M6-HE    |
| LG4         | 10,50 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>

### Datos técnicos

| Atributo                           | Valor                            |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Fuerza aspir.                      | 5700 N                           |
| Fuerza aspir. d2                   | 4730 N                           |
| Volumen                            | 779,44 cm <sup>3</sup>           |
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 3000 mm                          |
| Diámetro interior tubo (recom.) d  | 12 mm                            |
| Tamaño                             | 350                              |
| Número de pliegues                 | 0                                |
| Material de ventosa                | Material de alta temperatura HT1 |
| Dureza del material [Shore A]      | 60 Shore A                       |
| Peso                               | 2040 g                           |
| Familia de productos               | SGF                              |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

### Accesorios



**SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65**

N° de artículo.:10.07.01.00110

## Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm



### PC 350

N° de artículo.:10.01.01.13092

Tamaño: 350



### SU 360

N° de artículo.:10.01.01.12842

Tamaño: 360

Margen de fijación: 360,0 ... 400,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

## Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### FLK-HD G3/8-AG

N° de artículo.:10.07.06.00235

Rosca G1: G3/8"-MA

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C



### FLK-HD G1/4-IG

N° de artículo.:10.07.06.00241

Rosca G1: G1/4"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C



### FLK-HD G1/2-IG

N° de artículo.:10.07.06.00242

Rosca G1: G1/2"-HE

Rosca G2: M6-MA

Temperatura de trabajo: -5 ... 130 °C

## Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | [customercenter@schmalz.de](mailto:customercenter@schmalz.de)

## Placa de ventosa (redonda)

SGF-HS 350 HT1-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.13154

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13154>



### VRS-S G1/4-AG

N° de artículo.:10.08.06.00048

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado