

Ventosa plana (redonda)

SGP 15 NK-40 N016

N° de artículo.:10.01.01.10318

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10318>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SGP 15 NK-40 N016

Ventosa plana (redonda) para el manejo muy cuidadoso de papel, lámina, etc.




Tamaño: 15

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 40 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	4,50 mm
Dk	9,50 mm
Dmax(S)	15,50 mm
Ds	14,50 mm
H	10 mm
H2	7,20 mm
Z (Carrera)	0,90 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	5,50 N
Volumen	0,28 cm ³
Tamaño	15
Familia pezzon	N 016
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	40 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SGP 15 NK-40 N016

N° de artículo.:10.01.01.10318

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10318>

Peso	0,70 g
Familia de productos	SGP

Accesorios



SA-NIP N016 G1/8-AG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05735

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 20 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.06.05731

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 18,5 mm

Longitud apropiada: 12 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio



SA-NIP N016 M5-AG DN250

N° de artículo.:10.01.06.00123

Familia pezzon: N 016

Rosca G1: M5-MA

Longitud L1: 16 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,5 mm

parte normal material: Aluminio



Ventosa plana (redonda)

SGP 15 NK-40 N016

N° de artículo.:10.01.01.10318

<https://www.schmalz.com/10.01.01.10318>
