

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > SFF 30 SI-55 SC040

Ventosas planas (redondas) para los manipulación cuidadosa de mat. finos y piezas flexibles



Tamaño: 30

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	31,50 mm
Dk	14,80 mm
Ds	30 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	13,50 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Carrera)	2 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	26,90 N
Volumen	1,67 cm ³
Tamaño	30
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Radio de curvatura (min) (convexa)	30 mm
Familia pezzon	SC 040

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>

Peso	2,50 g
Familia de productos	SFF

Accesorios



SC 040 G1/4-AG

N° de artículo.:10.01.06.03414

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-MA

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.06.02918

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/4"-HE

Longitud apropiada: 17,3 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13749

<https://www.schmalz.com/10.01.01.13749>



SC 040 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.04346

Tipo de conexión: 040

Conexión: M5-MA

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm