

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14250

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14250>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 15

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Condición de los materiales: FDA-compatible

Datos de diseño



Atributo	Valor
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-AG
LG1	7,50 mm
H	18,50 mm
SW1	14 mm
Z (Carrera)	1 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	6,60 N
Volumen	0,60 cm ³
Tamaño	15
Número de pliegues	0
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55 Shore A
Peso	5,20 g
Familia de productos	SFF

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 SI-55 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.01.14250

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14250>

Piezas de repuesto



SFF 15 SI-55 SC040

N° de artículo.:10.01.01.13746

Tamaño: 15

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 040 G1/8-AG

N° de artículo.:10.01.06.02490

Tipo de conexión: 040

Conexión: G1/8"-MA

Longitud L1: 20,2 mm

Longitud apropiada: 6 mm

Diámetro nominal dn: 4,1 mm