

Ventosa plana (redonda)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para lámina y papel > Ventosas SFF / SFB1 > SFF 10 HT1-60 M5-AG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación cuidadosa de piezas de trabajo finas y flexibles




Tamaño: 10

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0

Datos de diseño



Atributo	Valor
G1	M5-MA
Dmax(S)	11 mm
Ds	10 mm
dn	1,80 mm
LG1	4,70 mm
H	15,40 mm
SW1	8 mm
Z (Carrera)	0,70 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Tamaño	10
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Fuerza aspir.	2,70 N
Familia de productos	SFF
Volumen	0,25 cm ³
Número de pliegues	0
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

SFF 10 HT1-60 M5-AG

N° de artículo.:10.01.01.14272

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14272>

Piezas de repuesto



SFF 10 HT1-60 SC030

N° de artículo.:10.01.01.14050

Tamaño: 10

Material de ventosa: Material de alta temperatura HT1

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Número de pliegues: 0



SC 030 M5-AG

N° de artículo.:10.01.06.02802

Tipo de conexión: 030

Conexión: M5-MA

Longitud L1: 15,5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 1,8 mm