

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 100x30 NBR-55

N° de artículo.:10.01.05.00182

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00182>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (ovalada) > Placas de ventosa SPLO > SPLO 100x30 NBR-55

Ventosa plana (ovalada) para piezas alargadas y abombadas




Dimensiones (LxB): 100 x 30

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 55 Shore A

Altura H: 21 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
Bk	30 mm
Bmáx(S)	33,50 mm
Bs	28,70 mm
H	21 mm
H2	6 mm
Lk	120 mm
Lmáx(S)	102,80 mm
Ls	98 mm
Z (Carrera)	5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	126 N
Volumen	10,02 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	25 mm
Número de pliegues	0
Dimensiones (LxB)	100 x 30
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Peso	200 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (ovalada)

SPLO 100x30 NBR-55

N° de artículo.:10.01.05.00182

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00182>

Familia de productos

SPLO

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
