Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

https://www.schmalz.com/10.01.01.11788

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas para la manipulación de madera > Placas de ventosa SHF > SHF 125 NK-45 G1/4-IG

Ventosa plana (redonda) para la manipulación de madera con la más alta dinámica

- Tamaño: 125
- Material de ventosa: Caucho natural NK
- Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A
- Conexión: G1/4-IG
- Altura H: 26 mm

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	85 mm
d3	70 mm
Dmax(S)	133 mm
Ds	125 mm
G1	G1/4"-HE
G2	G1/4"-HE
H	26 mm
L2	26,50 mm
LG1	14 mm
LG2	12,80 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	625 N
Fuerza aspir. d2	290 N
Volumen	69,90 cm³
Radio de curvatura (min) (convexa)	305 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	9 mm

Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

https://www.schmalz.com/10.01.01.11788

Tamaño	125
Material de ventosa	Caucho natural NK
Dureza del material [Shore A]	45 Shore A
Peso	307 g
Número de pliegues	0
Familia de productos	SHF

Nota: Fuerza de aspriación: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Fuerza de arranque: En los modelos de caucho natural, la fuerza de arranque se reduce aprox.en un 40 % Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios

TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA
Rosca G2: G1/8"-HE
Recorr. elást. Z: 13 mm

SIEB 19.5x1 MS 100

N° de artículo.:10.07.01.00215

Placa de ventosas (redonda)

SHF 125 NK-45 G1/4-IG

N° de artículo.:10.01.01.11788

https://www.schmalz.com/10.01.01.11788

PC 125

N° de artículo.:10.01.01.13086

Tamaño: 125

Piezas de repuesto

DR-SHF 125 NK-45

N° de artículo.:10.01.01.11783

Tamaño: 125

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A

DR-SHF 125 NK-45

N° de artículo.:10.01.01.11783

Tamaño: 125

Material de ventosa: Caucho natural NK

Dureza del material [Shore A]: 45 Shore A