

Placa de ventosas (redonda)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SPK > SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

Placa de ventosa (redonda) para superficies rugosas y muy estructuradas



Tamaño: 110


Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Tipo de material: Espuma de caucho

Herméticos: EPDM

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



Atributo	Valor
d3	96 mm
Dmax(S)	130 mm
Ds	110 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/4"-HE
H	25,50 mm
L2	36,50 mm
LG1	14,50 mm
LG2	14,50 mm
Z (Carrera)	6 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	471 N
Volumen	67,40 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	500 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Tamaño	110
Dureza del material [Shore A]	15 Shore A
Peso	465 g

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>

Número de pliegues	0
Familia de productos	SPK

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



TV G1/4-AG 13

N° de artículo.:10.05.10.00061

Rosca G1: G1/4"-MA

Rosca G2: G1/8"-HE

Recorr. elást. Z: 13 mm



SU 160

N° de artículo.:10.01.01.12438

Tamaño: 160

Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPK 110 MOS EPDM-15 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.12062

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12062>



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12074

Tamaño: 110

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM



VRS-S G1/4-AG

N° de artículo.:10.08.06.00048

Rosca G1: G1/4"-MA

parte normal material: Latón

Superficie: niquelado



DR-SPK 110 MOS EPDM-15

N° de artículo.:10.01.01.12074

Tamaño: 110

Tipo de material: Espuma de caucho

Dureza del material [Shore A]: 15 Shore A

Herméticos: EPDM