

Placa de ventosas (redonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SUF > SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 160

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Datos de diseño



Atributo	Valor
d2	130 mm
Dmax(S)	170 mm
Dmk	66,50 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-HE
G2	G1/4"-HE
G3	M8-HE
H	30 mm
L2	32,50 mm
LG1	14 mm
LG2	11,80 mm
LG3	11,10 mm
Z (Carrera)	9 mm

Datos técnicos

Atributo	Valor
Familia de productos	SUF
Tamaño	160
Material de ventosa	Caucho de nitrilo NBR
Dureza del material [Shore A]	60 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>

Volumen	176 cm ³
Fuerza aspir. d2	790 N
Fuerza aspir.	1200 N
Radio de curvatura (min) (convexa)	400 mm
Diámetro interior tubo (recom.) d	12 mm
Peso	380 g

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SIEB 27x1 MS-A2 100 100/65

N° de artículo.:10.07.01.00110



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

N° de artículo.:10.07.01.00211

Diámetro exterior D: 15 mm

Longitud L: 0,8 mm

parte normal material: Latón / Acero noble

Placa de ventosas (redonda)

SUF 160 NBR-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.14522

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14522>



PC 175

N° de artículo.:10.01.01.13088

Tamaño: 175



TV G1/4-AG 12

N° de artículo.:10.05.10.00086

Rosca G1: G1/4"-MA

Recorr. elást. Z: 12 mm

Piezas de repuesto



DR-SUF 160 NBR-60

N° de artículo.:10.01.01.14327

Tamaño: 160

Material de ventosa: Caucho de nitrilo NBR

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A