

Ventosa plana (redonda)

PFG 35 FPM-65 N007

N° de artículo.:10.01.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00075>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > PFG 35 FPM-65 N007

Ventosa plana (redonda) para superficies lisas o ligeramente rugosas




Tamaño: 35

Material de ventosa: Fluorocautchuc FPM

Dureza del material [Shore A]: 65 Shore A

Condición de los materiales: Sin huellas

Datos de diseño



Atributo	Valor
d	6 mm
d1	11 mm
Dk	20,50 mm
Dmax(S)	38 mm
Ds	35 mm
H	14 mm
H2	7 mm
Z (Carrera)	3 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

Atributo	Valor
Fuerza aspir.	44 N
Volumen	2,81 cm ³
Radio de curvatura (min) (convexa)	50 mm
Tamaño	35
Familia pezzon	N 007
Material de ventosa	Fluorocautchuc FPM
Dureza del material [Shore A]	65 Shore A

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Ventosa plana (redonda)

PFG 35 FPM-65 N007

N° de artículo.:10.01.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00075>

Peso 5,80 g

Familia de productos PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad
Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SA-NIP N007 G1/8-AG DN240

N° de artículo.:10.01.01.03531

Familia pezzon: N 007

Rosca G1: G1/8"-MA

Longitud L1: 21 mm

Longitud L: 5 mm

Longitud apropiada: 5 mm

Diámetro nominal dn: 2,4 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm



SA-NIP N007 G1/8-IG DN350

N° de artículo.:10.01.01.03523

Familia pezzon: N 007

Rosca G1: G1/8"-HE

Longitud L1: 24,5 mm

Longitud L: 16 mm

Longitud apropiada: 16 mm

Diámetro nominal dn: 3,5 mm

parte normal material: Aluminio

Ancho a través de los pisos SW2: 4 mm

Ventosa plana (redonda)

PFG 35 FPM-65 N007

N° de artículo.:10.01.01.00075

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00075>



SU 30

N° de artículo.:10.01.01.12889

Tamaño: 30

Margen de fijación: 27,0 ... 35,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C