

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01117>

Página inicial > Técnica de vacío para la automatización > Componentes de vacío > Ventosas de vacío > Ventosas planas (redonda) > Placas de ventosa SPU > SPU 160 SI-60 G1/2-IG

Placa de ventosas (redonda) para superficies lisas y ligeramente rugosas




Tamaño: 160

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A

Conexión: G1/2"-HE

Datos de diseño



| Atributo | Valor |
|-------------|----------|
| d | 34 mm |
| d2 | 113 mm |
| d3 | 88 mm |
| Dmax(S) | 170 mm |
| Ds | 160 mm |
| G1 | G1/2"-HE |
| G2 | G1/4"-HE |
| H | 24 mm |
| H1 | 24,50 mm |
| L2 | 36,50 mm |
| LG1 | 13,50 mm |
| LG2 | 15 mm |
| Z (Carrera) | 6 mm |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Datos técnicos

| Atributo | Valor |
|------------------|---------------------|
| Fuerza aspir. | 1090 N |
| Fuerza aspir. d2 | 600 N |
| Volumen | 142 cm ³ |

Póngase en contacto con Schmalz

J. Schmalz GmbH | Johannes-Schmalz-Str.1, 72293 Glatten, Germany | +49 7443 2403-102 | customercenter@schmalz.de

Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01117>

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Radio de curvatura (min) (convexa) | 350 mm |
| Diámetro interior tubo (recom.) d | 12 mm |
| Tamaño | 160 |
| Material de ventosa | Silicona SI |
| Dureza del material [Shore A] | 60 Shore A |
| Peso | 400 g |
| Número de pliegues | 0 |
| Familia de productos | SPU |

Nota: Fuerza de aspiración: Los datos de fuerza de aspiración son valores teóricos a -0,6 bar de vacío y superficie de pieza seca, lisa y plana - se indican sin factor de seguridad Diámetro de tubo: Los diámetros de tubo flexible recomendados se refieren a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m

Accesorios



SU 160

N° de artículo.:10.01.01.12438

Tamaño: 160

Margen de fijación: 150,0 ... 180,0 mm

Resistencia térmica: 80 °C

Piezas de repuesto



DR-SPU 160 SI-60

N° de artículo.:10.01.01.01112

Tamaño: 160

Material de ventosa: Silicona SI

Dureza del material [Shore A]: 60 Shore A



Placa de ventosas (redonda)

SPU 160 SI-60 G1/2-IG

N° de artículo.:10.01.01.01117

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01117>
