

Flat suction cup (oval)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Osanro.:10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Imukupit > Litteä imukuppi (soikea) > SGO 24x8 SI-HD-65 N022


Flat suction cup (oval) for narrow or curved workpieces



Suction cup material: Silicone SI-HD

Material hardness [Shore A]: 65 Shore A

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
Bmax(S)	9 mm
Bs	7,60 mm
d	5,50 mm
d1	7 mm
dn	1,50 mm
Dk	11,50 mm
Lmax(S)	24,50 mm
Ls	23,60 mm
H	12 mm
H2	3 mm
H3	5,50 mm
Z (Stroke)	1 mm

Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Suction force (-600mbar)	8 N
Suction cup material	Silicone SI-HD
Material hardness [Shore A]	65 Shore A
Weight	2,60 g
Product family	SGO

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Flat suction cup (oval)

SGO 24x8 SI-HD-65 N022

Osanro.:10.01.05.01036

<https://www.schmalz.com/10.01.05.01036>

Lisätarvikkeet



SA-NIP N022 G1/8-AG DN350

Osanro.:10.01.05.00124

Thread G1: G1/8"-M

Length L1: 18,5 mm

Fitting length: 5 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum



SA-NIP N022 G1/8-IG DN350

Osanro.:10.01.05.00123

Thread G1: G1/8"-F

Length L1: 18,5 mm

Fitting length: 13 mm

Nominal diameter dn: 3,5 mm

Material: Aluminum