

Liitäntä (lukittu)

SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Osanro.:10.07.13.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00117>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Kiinnittimet > Tooling System SXT > Connections (Geared) SXT-CON-GB > SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Putkipuristin hammastuksella, modulaarinen, kääntyviä varret ja liitäntää varten putkityökaluihin




Material: Aluminum

Connection 1: 1.5 Inch

Shape: Male openable

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
B	35 mm
D	35 mm
d	38,10 mm
d1	8,50 mm
H	69,50 mm
H2	26 mm
L	68,50 mm
L2	36,50 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Material	Aluminum
Shape	Male openable
Weight	205 g
Product family	SXT

Liitäntä (lukittu)

SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Osanro.:10.07.13.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00117>

Lisätarvikkeet



SXT-CON-GB-F-D25

Osanro.:10.07.13.00114

Material: Aluminum

Connection 1: D25

Shape: Female



SXT-CON-GB-F-D40

Osanro.:10.07.13.00115

Material: Aluminum

Connection 1: D40

Shape: Female



SXT-CON-GB-F-1IN

Osanro.:10.07.13.00191

Material: Aluminum

Connection 1: 1 Inch

Shape: Female

Liitäntä (lukittu)

SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Osanro.:10.07.13.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00117>



SXT-EXT-GB2-50

Osanro.:10.07.13.00034

External diameter D: 25 mm

Length L: 50,8 mm

Material: Aluminum

Shape: Gear Braket both sides



SXT-ANG-GB2-F

Osanro.:10.07.13.00121

Material: Aluminum

Shape: Female

Shape: Gear Braket both sides



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65

Osanro.:10.07.13.00178

Thread G: M8

Length L: 65 mm

Liitäntä (lukittu)

SXT-CON-GB-MO-1.5IN

Osanro.:10.07.13.00117

<https://www.schmalz.com/10.07.13.00117>



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70

Osanro.:10.07.13.00179

Thread G: M8

Length L: 70 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90

Osanro.:10.07.13.00182

Thread G: M8

Length L: 90 mm



SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100

Osanro.:10.07.13.00183

Thread G: M8

Length L: 100 mm