

Vacuum centre

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Osanro.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>

Aloitussivu > Alipainetekniikkaa automaatioon > Alipaineekomponentit > Tyhjiögeneraattori > Tyhjiökeskukset > Vacuum Centers VZ > VZ-OG 100 AC3 100 MS

Vacuum centre with oil-lubricated pump and vacuum reservoir




Suction rate: 100 m³/h

Voltage: 230/400 V, 50 Hz

Reservoirs volume: 100 l

with: Motor-protection switch

Suunnitteludata



Attribuutti	Arvo
B	610 mm
B1	750 mm
d	11 mm
G2	G1-1/4-F
H	700 mm
L	710 mm
L1	750 mm
X1	480 mm
Y1	570 mm

Tekniset tiedot

Attribuutti	Arvo
Max. vacuum	-980 mbar
Voltage	230/400 V, 50 Hz
Motor power	2,20 kW
Reservoirs volume	100 l
Suction rate	100 m ³ /h
Protection type IP	
Weight	130,50 kg
Product family	VZ

Ota yhteyttä Schmalziin

Oy Schmalz Ab | Taivaltie 5, 01610 Vantaa, Finland | +358 10 2312011 | schmalz@schmalz.fi

Vacuum centre

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Osanro.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>

Lisätarvikkeet



OEL EVE-OG 1L ANDEROL 555

Osanro.:27.02.01.00055

Construction use: Pump EVE-OG

Varaosat



ERS-SET EVE-OG 63+100

Osanro.:10.03.02.00012

Size: 63+100

Construction use: Pump EVE-OG



FILT-EINS 3 98x70 PAP STF-1-1/4-IGN

Osanro.:10.07.01.00018

Filter pore size: 3 µm

External diameter D: 98 mm

Length L: 70 mm

Filter material: Paper

Construction use: Dust filter STF

Size: 1-1/4-IGN

Vacuum centre

VZ-OG 100 AC3 100 MS

Osanro.:10.03.04.00145

<https://www.schmalz.com/10.03.04.00145>



OEL-FILT EVE-OG-40-100G

Osanro.:10.03.02.00009

Size: 40-100G

Construction use: Pump EVE-OG