

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

Réf. article.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>

Page d'accueil > Technique de bridage par le vide > Dispositifs de bridage pour surfaces 3D de forme libre > Dispositifs de bridage pour applications manuelles > Dispositif de fixation de base BHF > UB 135x135x156 29.5 15 G

Uni-Base, réglable de manière flexible



Longueur L: 135 mm

Largeur B: 135 mm


Hauteur H: 156 mm

Course Z: 29,5 mm

Angle de pivotement W: 15 °

Utiliser la construction: tables lisses

Données de construction



Attribut	Valeur
B	135 mm
D	60,50 mm
D1	6 mm
D2	8 mm
H	156 mm
L	135 mm
W	15 °
Z (Course)	29,50 mm

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

Réf. article.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>



SSCB-78 93.5-107.5 ZP 60 SAB-NBR

Réf. article.:10.01.15.00572

Diamètre de cercle D mk: 78 mm

Fonction ventouses: Broches fixées au centre

Ventouses: Vent. à soufflets SAB

Raccord: Ø60mm

Matière: NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 60 Shore A

Matière: NBR

Hauteur H1: 117,3 mm



ISCUP Cup 1 80x80x30

Réf. article.:10.01.15.00003

Dimensions (LxB): 80 x 80

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 80 mm

Hauteur H: 30 mm



ISCUP Cup 2 80x40x30

Réf. article.:10.01.15.00004

Dimensions (LxB): 80 x 40

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 40 mm

Hauteur H: 30 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Uni-Base

UB 135x135x156 29.5 15 G

Réf. article.:10.01.15.00571

<https://www.schmalz.com/10.01.15.00571>



ISCUP Cup 3 80x28x30

Réf. article.:10.01.15.00005

Dimensions (LxB): 80 x 28

Longueur L: 80 mm

Largeur B: 28 mm

Hauteur H: 30 mm



SSPB-117 117-125 NBR

Réf. article.:10.01.15.00719

Diamètre Ds: 117 mm

Hauteur H1: 137 mm

Course Z: 8 mm

Matière: ED

Matière: Perbunan



RSC 85x120-VU1-40-IS-BHF

Réf. article.:10.01.15.00587

Hauteur H: 99 mm

Hauteur H1: 120 mm

Course Z: 21 mm

Matière: Vulkollan VU1

Ventouses: Innospann

Utiliser la construction: Basic Holding Fixture

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca