

Suspension, fixe

FST-C 100-HD1-L

Réf. article.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Eléments de fixation > Suspension clampable FST-C > FST-C 100-HD1-L

Suspension avec compensation de hauteur et fixation pneumatique de hauteur, Heavy-Duty



Version: Usage intensif 1 tige à ressort

Course ressort Z: 100 mm

Poids: 10,8 kg


Longueur L: 170 mm

Largeur B: 170 mm

Hauteur H: 50 mm

Utiliser la construction: Préhenseur de surface par le vide

Données de construction



Attribut	Valeur
B	170 mm
B1	431,90 mm
B2	45 mm
H	50 mm
H1	120 mm
L	170 mm
L1	250 mm
L2	220 mm
Z (Course)	100 mm

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Suspension, fixable

FST-C 100-HD1-L

Réf. article.:10.01.20.01501

<https://www.schmalz.com/10.01.20.01501>



EMV 5 24V-DC 3/2 NO

Réf. article.:10.05.01.00068

Diamètre nominal: 5 mm

Tension DC: 24V - DC

Fonction valve: Vanne à 3/2 voies

Commande de vanne: Sans courant, ouvert

Filetage de connexion: G1/4"-F

Plage de pression (press. de service): bar

Consommation DC: 8 W



PROP-VENT 24V-DC DC

Réf. article.:10.05.05.00104

Filetage G1: G1/8"-F

Tension: 24V - DC

Alimentation: Courant continue



STV-GE G1/4-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00205

Filetage G1: G1/4"-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: -20 ... 80 °C

Diamètre extérieur D: 11,2 mm

Longueur L: 15,2 mm