

Raccord de tuyau

ST G3/4-AG 19 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>

Page d'accueil > Accessoires pour raccords filetés > ST G3/4-AG 19 MS-V

Raccord de tuyau



Filetage G1: G3/4"-M

Diamètre de tuyau int (recom.): 19 mm


Matière: Laiton

Surface: nickelé

Longueur L: 7,8 mm

Diamètre nominal dn: 16 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	16 mm
D	19 mm
G1	G3/4"-M
L	7,80 mm
L1	60 mm
LG1	15,80 mm
SW1	32 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière	Laiton
Poids	116 g

Accessoires

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Raccord de tuyau

ST G3/4-AG 19 MS-V

Réf. article.:10.08.03.00165

<https://www.schmalz.com/10.08.03.00165>



VSL 26-19 PVC-DS KL-TR

Réf. article.:10.07.09.00007

Diamètre extérieur D: 26 mm

Diamètre intérieur d: 19 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: PVC avec spirale de fil

Rayon de pose min.: 85 mm

Plage de pression (press. de service): -0,90 ... 5,00 bar

Température de travail: -15 ... 65 °C

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca