

## Raccord fileté rapide T

STV-T G1/8-AG 6

Réf. article.:10.09.02.00040

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00040>

Page d'accueil > Raccords instantanés à visser > STV-T G1/8-AG 6

### Raccord fileté rapide T



Filetage G1: G1/8"-M


Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Longueur L: 41,5 mm

### Données de construction



Attribut	Valeur
d	6 mm
G1	G1/8"-M
dn	4 mm
D1	12 mm
H	14 mm
H1	20 mm
L	41,50 mm
LG1	5,50 mm
SW1	13 mm

### Données techniques

Attribut	Valeur
Type de tuyau	Tuyau D = 6 d = 4
Type de tuyau	6-4
Matière	Laiton
Plage de pression (press. de service)	bar
Température de travail	°C
Poids	35,40 g
Famille de produit	STV

#### Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | [schmalz@schmalz.ca](mailto:schmalz@schmalz.ca)


## Raccord fileté rapide T

STV-T G1/8-AG 6

Réf. article.:10.09.02.00040

<https://www.schmalz.com/10.09.02.00040>

### Accessoires



#### VSL 6-4 PE BL

Réf. article.:10.07.09.00014

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 100 m

Matière tuyau: PE

Plage de pression (press. de service): bar

Température de travail: °C



#### VSL 6-4 PTFE MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00157

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 50 m

Matière tuyau: Polytétrafluoréthylène

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -190 ... 260 °C



#### VSL 6-4 PU MI-TR

Réf. article.:10.07.09.00002

Diamètre extérieur D: 6 mm

Diamètre intérieur d: 4 mm

Longueur max.: 500 m

Matière tuyau: PU

Rayon de pose min.: 35 mm

Plage de pression (press. de service): -0,95 ... 10,00 bar

Température de travail: -20 ... 90 °C