

Ejecteur de base

SBP 05 G01 SDA

Réf. article.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs basiques > Ejecteurs basiques
SBP > SBP 05 G01 SDA

Ejecteur de base pour une utilisation universelle robuste et léger



Diamètre des buses: 0,5 mm

Fonction supplémentaire Ejecteur: Silencieux axial

Degré d'évacuation: 85 %


Raccord: M5(1)-M5(2)

Pression optimale: 4,5 bar

Capacité d'aspiration (max.): 8 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 13,5 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
B	10 mm
d	4,20 mm
D	9 mm
G1	M5-F
G2	M5-F
H	26 mm
H1	31 mm
H2	5,20 mm
H3	12 mm
L	45 mm
L1	74 mm
L2	18 mm
L3	5 mm
L4	12,50 mm
LG1	5 mm
LG2	5 mm
SW1	8 mm
SW2	8 mm
X1	20 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 05 G01 SDA

Réf. article.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>

Données techniques

Attribut	Valeur
Diamètre des buses	0,50 mm
Degré d'évacuation	85 %
Capacité d'aspiration (max.)	0,50 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	8 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	0,80 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	13,50 l/min
Niveau sonore libre	58 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	53 dB(A)
Plage de pression (press. de service)	3,0 ... 6,0 bar
Pression optimale	4,50 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	2 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	2 mm
Température de travail	0 ... 60 °C
Plage de pression (press. de service)	43,5 ... 87,0
Capacité d'aspiration (max.)	0,28 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	0,48 cfm
Poids	7,50 g
Famille de produit	SBP

Remarque : Consommation d'air : Pour une pression de service optimale Diamètre de tuyau : Pour 2 m max. de longueur

Accessoires



BEF-PL 110x44.5x3 SBP

Réf. article.:10.02.01.00511

Longueur L: 110 mm

Largeur B: 44,5 mm

Hauteur H: 3 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Contactez Schmalz


Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 05 G01 SDA

Réf. article.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>



SET SBP M4-IG

Réf. article.:10.02.01.00769

Longueur L: 50 mm

Largeur B: 14 mm

Utiliser la construction: Éjecteur de base SBP

Type: M4-IG



VFI CN6/4 50

Réf. article.:10.07.01.00241

Raccord: Flexible 6/4 avec écrou

Porosité: 50 µm



VFI 4/2 50

Réf. article.:10.07.01.00329

Raccord: Flexible 4/2

Porosité: 50 µm

Pièces de rechange

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ejecteur de base

SBP 05 G01 SDA

Réf. article.:10.02.01.00599

<https://www.schmalz.com/10.02.01.00599>



SD M5-AG 9x24

Réf. article.:10.02.01.00539

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur D: 9 mm

Longueur L: 24 mm