

Système Venturi compact min.

SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Ejecteurs compacts > Ejecteurs compacts
SCPMb / SCPMc / SCPMi > SCPMb 10 S04 NC AAL

Mini-éjecteur compact de construction particulièrement réduite



Diamètre de buse: 1 mm

Raccord: Flexible D6(1)-D6(2)

Capacité d'aspiration (max.): 28 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 45 l/min

Niveau sonore libre: 71 dB(A)


Plage de pression (press. de service): 3,5 ... 6,0 bar

Max. vide: 870 mbar

Commande de vanne: Sans courant, fermé

Type de protection IP: IP 40 (avec connecteur)

Données de construction



Attribut	Valeur
B	12 mm
B1	12,50 mm
D	9 mm
d1	6,20 mm
d2	6,20 mm
d4	4,30 mm
H	41,50 mm
H1	64,20 mm
H2	24,95 mm
H3	7,50 mm
H4	30 mm
H5	7,50 mm
H6	17,50 mm
L	76,50 mm
L1	98,30 mm
L3	20,50 mm
X1	36 mm

Données techniques

Attribut

Valeur

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Système Venturi compact min.

SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>

Diamètre de buse	1 mm
Commande de vanne	NC
Degré d'évacuation	87 %
Capacité d'aspiration (max.)	28 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	45 l/min
Max. consommation d'air souffler	10 l/min
Max. vide	870 mbar
Pression optimale	4,50 bar
Plage de pression (press. de service)	3,5 ... 6,0 bar
Diamètre de tuyau int (recom.) air comp.	4 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	4 mm
Température de travail	0 ... 50 °C
Poids	74 g
Famille de produit	SCPMb

Accessoires



ASK B-MIC10 3000 K-2P

Réf. article.:21.04.06.00086

Matière tuyau: PUR câble

Connexion électrique: Connect. 10mm



SD 10.5x31.7 SPCM

Réf. article.:10.02.02.05807

Diamètre extérieur D: 10,5 mm

Longueur L: 31,7 mm

Utiliser la construction: SPCM

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Système Venturi compact min.

SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



ABL-SET SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.06080

Utiliser la construction: SCPMi/c/b



SET SCPM MOUNT1

Réf. article.:10.02.02.05805

Filetage G1: M4-M

Longueur L: 50 mm

Utiliser la construction: SCPM



BEF-WIN 15x50x36.1 1.5 SCPM

Réf. article.:10.02.02.05824

Longueur L: 36,1 mm

Utiliser la construction: SCPM

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Système Venturi compact min.

SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



STV-GE M5-AG 4

Réf. article.:10.08.02.00468

Filetage G1: M5-M

Diamètre extérieur du tuyau: 4 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 7,9 mm

Longueur L: 15 mm



STV-GE M7-AG 6

Réf. article.:10.08.02.00469

Filetage G1: M7-M

Diamètre extérieur du tuyau: 6 mm

Matière: Laiton

Température de travail: °C

Diamètre extérieur D: 9,9 mm

Longueur L: 18,5 mm



ADP-G M7-IG 10.8x7.9 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05522

Diamètre extérieur D: 10,8 mm

Filetage G1: M7-F

Longueur L: 7,9 mm

Utiliser la construction: SCPMi/c/b

Système Venturi compact min.

SCPMb 10 S04 NC AAL

Réf. article.:10.02.02.05737

<https://www.schmalz.com/10.02.02.05737>



ADP-G M5-IG 10.5x8.6 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05643

Diamètre extérieur D: 10,5 mm

Filetage G1: M5-F

Longueur L: 8,6 mm

Utiliser la construction: SCPMi/c/b

Pièces de rechange



SD-EINS 6.4x21.8 SCPMi/c/b

Réf. article.:10.02.02.05403

Utiliser la construction: Mini éjecteur compact SCPMi/c/b

Diamètre extérieur D: 6,4 mm

Longueur L: 21,8 mm