

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Générateurs de vide > Modules d'éjecteur > Modules d'éjecteur ecoPump SEP > SEP HV 2 16 22

Cartouche d'éjecteur multi-étagé



Conception: High Vacuum

Nombre d'étages: 2

Diamètre de buse: 1,6 mm

Diamètre d'alésage: 22 mm

Degré d'évacuation: 90 %


Plage de pression (press. de service): 2,0 ... 6,0 bar

Pression optimale: 4 bar

Capacité d'aspiration (max.): 152,6 l/min

Consommation d'air (en aspiration): 103 l/min

Données de construction



Attribut	Valeur
D1	10,80 mm
D2	21,80 mm
L1	8 mm
L2	67,50 mm
L3	92 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Poids	15,80 g
Température de travail	0 ... 60 °C
Diamètre de tuyau int. (recom.) air comp.	6 mm
Diamètre de tuyau int. (recom.) vacío	12 mm
Plage de pression (press. de service)	2,0 ... 6,0 bar
Plage de pression (press. de service)	29,0 ... 87,0
Pression optimale	4 bar
Pression optimale	58 psi

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>

Niveau sonore libre	87 dB(A)
Niveau sonore d'aspiration	76 dB(A)
Capacité d'aspiration (max.)	9,39 m³/h
Capacité d'aspiration (max.)	152,60 l/min
Capacité d'aspiration (max.)	5,39 cfm
Consommation d'air (en aspiration)	6,34 m³/h
Consommation d'air (en aspiration)	103 l/min
Consommation d'air (en aspiration)	3,64 cfm
Degré d'évacuation	90 %
Nombre d'étages	2
Diamètre de buse	1,60 mm
Diamètre d'alésage	22 mm
Conception	High Vacuum
Famille de produit	SEP

Accessoires



SHC 2 22

Réf. article.:10.02.01.01512

Nombre d'étages: 2

Diamètre d'alésage: 22 mm

Diamètre extérieur D: 20 mm

Longueur L: 33 mm

Filetage G1: M27x1.5-M



SD 29x70 SHC 22

Réf. article.:10.02.01.01517

Diamètre extérieur D: 29 mm

Longueur L: 70 mm

Utiliser la construction: Schmalz capuchon

Dimensions: 22

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>



SFE 22 AL

Réf. article.:10.02.01.01421

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 35 mm

Hauteur H: 44 mm

Longueur L: 87,5 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F

Raccord du vide: G1/4"-F



SFE 22 POM

Réf. article.:10.02.01.01767

Diamètre d'alésage: 22 mm

Largeur B: 31,5 mm

Hauteur H: 45 mm

Longueur L: 80 mm

Filetage G1: G1/4"-F

Filetage G2: G3/8"-F

Raccord d'air comprim: G1/4"-F

Raccord de ventouse: G3/8"-F



BEF-WIN 50x40x41 5 SFE-22

Réf. article.:10.08.03.00315

Largeur B: 50 mm

Hauteur H: 40 mm

Longueur L: 41 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

Modules d'éjecteur

SEP HV 2 16 22

Réf. article.:10.02.01.01396

<https://www.schmalz.com/10.02.01.01396>



SET SFE 22

Réf. article.:10.02.01.01577

Largeur B: 20 mm

Hauteur H: 20 mm

Longueur L: 27 mm

Utiliser la construction: Schmalz fixation element

Dimensions: 22

Filetage G1: G1/4"-M

Filetage G2: M8-M



SEV G1/8-IG G1/4-AG

Réf. article.:10.02.01.01471


Diamètre extérieur D: 19 mm

Longueur L: 37 mm

Filetage G1: G1/8"-F

Filetage G2: G1/4"-M

Pièces de rechange



ERS SEP-22 6xRUE-KLAP

Réf. article.:10.02.01.01450

Utiliser la construction: Module d'éjecteur

Dimensions: 22

contient: 6x rabat

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca