

Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.01.00412

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00412>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > SA-NIP N011 G1/4-IG DN350

Insert de raccordement de ventouse



Famille d'insert: N 011

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 24,5 mm

Longueur L: 15 mm


Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Largeur des appartements SW2: 5 mm

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	3,50 mm
D	12,50 mm
D2	8,50 mm
G1	G1/4"-F
L	15 mm
L1	24,50 mm
L2	7,50 mm
L3	2 mm
LG1	13 mm
SW1	17 mm
SW2	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 011
Matière	Aluminium
Poids	7,30 g