Ventouse plate (ronde)

PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10042

https://www.schmalz.com/10.01.01.10042

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses

- Dimensions: 3,5
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR conducteur
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d	2 mm
d1	3 mm
Dk	4,20 mm
Dmax(S)	4 mm
Ds	3,50 mm
H	4 mm
H2	1,50 mm
H3	2,50 mm
Z (Course)	0,50 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	0,42 N
Volume	0,02 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	7,50 mm
Dimensions	3,50
Famille d'insert	N 003
Matière	Caoutchouc nitrile NBR conducteur
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz
Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

PFG 3.5 NBR-CO-55 N003

Réf. article.:10.01.01.10042

https://www.schmalz.com/10.01.01.10042

Famille de produit	PFG

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SA-NIP N003 M3-AG DN100

Réf. article.:10.01.01.00316

Filetage G1: M3-M
Longueur L1: 7,5 mm
Longueur utile: 2 mm
Matière: Aluminium