

Ventouse plate (ronde)

PFYN 10 PU-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00168

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00168>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates
PFYN > PFYN 10 PU-55 M5-AG

Ventouse plate (ronde) pour surfaces lisses ou peu rugueuses



Dimensions: 10


Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord du vide: M5-M

Données de construction



Attribut	Valeur
dn	2 mm
Dmax(S)	11,50 mm
Ds	10 mm
G1	M5-M
H	12,50 mm
LG1	4,50 mm
SW1	8 mm
Z (Course)	1,40 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	4 N
Volume	0,07 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	12,50 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	2 mm
Dimensions	10
Matière	Polyuréthane PU
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

PFYN 10 PU-55 M5-AG

Réf. article.:10.01.01.00168

<https://www.schmalz.com/10.01.01.00168>

Poids 1,30 g

Famille de produit PFYN

Nombre de soufflets 0

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N004 M5-AG DN200

Réf. article.:10.01.01.03526

Filetage G1: M5-M

Longueur L1: 13,5 mm

Longueur utile: 5 mm

Matière: Aluminium



PFG 10 PU-55 N004

Réf. article.:10.01.01.00050

Dimensions: 10

Matière: Polyuréthane PU

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A