

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Réf. article.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SHFN > SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 85


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Raccord: G1/4-IG

Type: E

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	62 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	89 mm
Ds	85 mm
G1	G1/4"-F
H	37,40 mm
LG1	12,40 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	85
Matière	Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2	175 N
Force d'aspir.	300 N
Force latérale	210 N
Volume	25 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	176 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Réf. article.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Nombre de soufflets	0
Poids	100 g
Famille de produit	SHFN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 14.5x1 MS-A2 0.103/0.15

Réf. article.:10.05.03.00023

Diamètre extérieur D: 14,5 mm

Longueur L: 1 mm

Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



SA-NIP N009 G1/4-IG DN440

Réf. article.:10.01.01.12192

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur utile: 19,3 mm

Matière: Aluminium

Ventouse plate (ronde)

SHFN 85 NK-45 G1/4-IG E

Réf. article.:10.01.01.12211

<https://www.schmalz.com/10.01.01.12211>



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Réf. article.:10.01.01.12209

Dimensions: 85

Filetage G1: M10x1.25-F

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Type: E



SHF 85 NK-45 M10x1.25-IG E

Réf. article.:10.01.01.12209

Dimensions: 85

Filetage G1: M10x1.25-F

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Type: E