Ventouse plate (ronde)

SUF 18 NBR-55 SC030

Réf. article.:10.01.01.13946

https://www.schmalz.com/10.01.01.13946

Ventouse plate (ronde) p la manip. en toute sécurité de surf. lisses ou légèrement rugueuses

- Dimensions: 18
- Matière: Caoutchouc nitrile NBR
- Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
d1	7,30 mm
d	5,30 mm
Dk	11,50 mm
Dmax(S)	20,60 mm
Ds	18 mm
H	9,30 mm
H2	4,30 mm
H3	5,80 mm
Z (Course)	1,80 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	13 N
Force de rupt.	13 N
Volume	0,37 cm^3
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Dimensions	18
Interface famille d'insert	SC030
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A

Contactez Schmalz
Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SUF 18 NBR-55 SC030

Réf. article.:10.01.01.13946

https://www.schmalz.com/10.01.01.13946

Poids	1,10 g
Famille de produit	SUF

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteurde sécurité Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires

SC 030 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.04288

Géométrie de raccordement: 030
Raccord du vide: G1/8"-M
Longueur utile: 6 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm

SC 030 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.04307

Géométrie de raccordement: 030
Raccord du vide: G1/8"-F
Longueur utile: 14 mm
Diamètre nominal dn: 3,1 mm