

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > SFF 20 EPDM-45 SC040

Ventouses plates (rondes) pour les manipulation en douceur des prod. minces et pièces flexibles



Dimensions: 20

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 0

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	21 mm
Dk	13,40 mm
Ds	20 mm
d	7,50 mm
d1	10,40 mm
H	12,80 mm
H2	4,70 mm
H3	6,80 mm
Z (Course)	1,30 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	11,60 N
Volume	0,81 cm ³
Dimensions	20
Nombre de soufflets	0
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Famille d'insert	SC 040

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>

Poids	1,40 g
Famille de produit	SFF

Accessoires



SC 040 G1/8-AG

Réf. article.:10.01.06.02490

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-M

Longueur L1: 20,2 mm

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm



SC 040 G1/8-IG

Part no.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm

Spare parts

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SFF 20 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14046

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14046>



SC 040 M5-AG

Part no...:10.01.06.04346

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: M5-M

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 1,8 mm