

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Ventouse plate à grande vitesse




Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Elastodur ED

Dureté de la matière [Shore A]: 85 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Bk	20 mm
Bmax(S)	24 mm
Bs	18,70 mm
d	12,80 mm
H	21,90 mm
H2	3 mm
Lk	60 mm
Ls	61,80 mm
Z (Course)	4,50 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force latérale	44 N
Force latérale surface huileuse	62 N
Volume	5 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	10 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	4 mm
Famille d'insert	SC 045-AR
Dimensions (LxB)	60 x 20
Matière	Elastodur ED
Dureté de la matière [Shore A]	85 Shore A

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse en cloche (ovale)

SAOXM 60x20 ED-85 SC045-AR

Réf. article.:10.01.24.00001

<https://www.schmalz.com/10.01.24.00001>

Poids	7,20 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SAOXM
