

Ventouse plate (ronde)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour la manipulation du bois > Ventouses plates SPC > SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Ventouse plate (ronde) à fonction de séparation p. les pièces poreuse




Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Raccord: G1/2-IG

Données de construction



Attribut	Valeur
d	34 mm
d2	113 mm
d3	88 mm
ds	33,50 mm
Dmax(S)	170 mm
Ds	160 mm
G1	G1/2"-F
G2	G1/4"-F
H	24,50 mm
H1	26 mm
L2	36,50 mm
LG1	13,50 mm
LG2	15 mm
Z (Course)	8 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	975 N
Volume	156,13 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	12 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>

Dimensions	160
Matière	Caoutchouc nitrile NBR
Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	450 g
Nombre de soufflets	0
Famille de produit	SPC

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



PC 150

Réf. article.:10.01.01.13087

Dimensions: 150

Pièces de rechange



DR-SPC 33 HNBR-65

Réf. article.:10.01.01.11371

Dimensions: 33

Matière: Caoutchouc nitrile hydr. HNBR

Dureté de la matière [Shore A]: 65 Shore A

Hauteur H: 16,5 mm

Contactez Schmalz

Schmalz Vacuum Technology Ltd. | 14-2900 Argentia Rd, L5N 7X9 Mississauga, ON, Canada | +1 905 569 9520 | schmalz@schmalz.ca

Ventouse plate (ronde)

SPC 160 NBR-55 G1/2-IG

Réf. article.:10.01.01.01185

<https://www.schmalz.com/10.01.01.01185>



DR-SPC 160 NBR-55

Réf. article.:10.01.01.01190

Dimensions: 160

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Hauteur H: 24,5 mm