

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.11689

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11689>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (rondes) > Ventouses plates SHFN > SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Ventouse plate (ronde) pour la manipulation du bois à haute dynamique



Dimensions: 70


Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4-AG

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	48 mm
dn	4,40 mm
Dmax(S)	74 mm
Ds	70 mm
G1	G1/4"-M
H	26,20 mm
LG1	11 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	4 mm

Remarque : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Dimensions	70
Matière	Caoutchouc naturel NK
Force d'aspir. d2	100 N
Force d'aspir.	200 N
Force latérale	145 N
Volume	16 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	95 mm

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.11689

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11689>

Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Nombre de soufflets	0
Poids	31,50 g
Famille de produit	SHFN

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité Force de rupture : La force de rupture est réduite de 40 % pour les modèles en caoutchouc naturel Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Accessoires



SIEB 15x0.8 MS-A2 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00211

Diamètre extérieur D: 15 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Pièces de rechange



SA-NIP N041 G1/4-AG DN440

Réf. article.:10.01.01.11772

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur utile: 4 mm

Matière: Aluminium

Ventouse plate (ronde)

SHFN 70 NK-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.11689

<https://www.schmalz.com/10.01.01.11689>



SHF 70 NK-45 N041

Réf. article.:10.01.01.11682

Dimensions: 70

Matière: Caoutchouc naturel NK

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A