

Ventouse plate (ronde)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses SFF / SFB1 > SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 15

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	16 mm
Ds	15 mm
dn	4 mm
G1	G1/8-IG
LG1	8 mm
H	26,50 mm
SW1	14 mm
Z (Course)	1 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	6,60 N
Volume	0,60 cm ³
Dimensions	15
Nombre de soufflets	0
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	6,20 g
Famille de produit	SFF

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.01.14263

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14263>

Pièces de rechange



SFF 15 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14045

Dimensions: 15

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 0



SC 040 G1/8-IG

Réf. article.:10.01.06.02482

Géométrie de raccordement: 040

Raccord: G1/8"-F

Longueur L1: 20,7 mm

Longueur utile: 14 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm