

Ventouse plate (ronde)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14268

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14268>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour films et papier > Ventouses

Ventouse plate (ronde) pour une manipulation en douceur des pièces minces et flexibles




Dimensions: 30

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Données de construction



Attribut	Valeur
Dmax(S)	31,50 mm
Ds	30 mm
dn	4 mm
G1	G1/4-AG
LG1	10 mm
H	19,50 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	2 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	26,90 N
Volume	1,70 cm ³
Dimensions	30
Nombre de soufflets	0
Matière	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45 Shore A
Poids	9,80 g
Famille de produit	SFF

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ronde)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.01.14268

<https://www.schmalz.com/10.01.01.14268>

Pièces de rechange



SFF 30 EPDM-45 SC040

Réf. article.:10.01.01.14048

Dimensions: 30

Matière: EPDM

Dureté de la matière [Shore A]: 45 Shore A

Nombre de soufflets: 0



SC 040 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.06.03414

Géométrie de raccordement: 040

Raccord du vide: G1/4"-M

Longueur utile: 6 mm

Diamètre nominal dn: 4,1 mm