

Ventouse plate (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.05.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00096>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses plates (ovales) > Ventouses plates SGON > SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Ventouse plate (ovale) pour les pièces longues ou bombées



Dimensions (LxB): 60 x 20


Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Matière: Aluminium

Raccord: G1/4"-M

Données de construction



Attribut	Valeur
Bmax(S)	22 mm
Bs	19 mm
dn	3,50 mm
G1	G1/4"-M
H	26 mm
LG1	10 mm
Lmax(S)	61 mm
Ls	59 mm
SW1	17 mm
Z (Course)	2,50 mm

Remarque : Tolérances de mesure autorisées pour les pièces en élastomère d'après DIN ISO 3302-1 M3

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir.	50,10 N
Volume	3,61 cm ³
Rayon de courbure (min) (convexe)	20 mm
Diamètre de tuyau int (recom.)	6 mm
Dimensions (LxB)	60 x 20
Nombre de soufflets	0
Matière	Caoutchouc nitrile NBR

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürensdorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.05.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00096>

Dureté de la matière [Shore A] 55 Shore A

Poids 19 g

Famille de produit SGON

Remarque : Puissance d'aspiration : Les données relatives à la puissance d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et plane - elles sont indiquées sans facteur de sécurité
Diamètre recommandé : Le diamètre recommandé se base sur une longueur de tuyau d'environ 2 m

Pièces de rechange



SA-NIP N023 G1/4-AG DN350

Réf. article.:10.01.05.00122

Filetage G1: G1/4"-M

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 5 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium



SA-NIP N023 G1/4-IG DN350

Réf. article.:10.01.05.00121

Filetage G1: G1/4"-F

Longueur L1: 25 mm

Longueur utile: 15 mm

Diamètre nominal dn: 3,5 mm

Matière: Aluminium

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse plate (ovale)

SGON 60x20 NBR-55 G1/4-AG

Réf. article.:10.01.05.00096

<https://www.schmalz.com/10.01.05.00096>



ZOKL 15-18

Réf. article.:10.07.10.00033

Plage de serrage: 15,0 ... 18,0 mm

Matière: Acier galvanisé



SGO 60x20 NBR-55 N023

Réf. article.:10.01.05.00154

Dimensions (LxB): 60 x 20

Matière: Caoutchouc nitrile NBR

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A



ZOKL 15-18

Réf. article.:10.07.10.00033

Plage de serrage: 15,0 ... 18,0 mm

Matière: Acier galvanisé