

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03701

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03701>

Page d'accueil > Technique du vide pour l'automatisation > Composants pour le vide > Ventouses à vide > Ventouses pour le conditionnement > Ventouses à soufflets SPB2f (2,5 soufflets) > SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG

Ventouse à soufflets (ronde) pour les pièces particulièrement inégales



Dimensions: 30


Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Filetage G1: G1/4"-F

Nombre de soufflets: 2,5

Données de construction



Attribut	Valeur
d2	7,20 mm
dn	11 mm
Dmax(S)	32 mm
Ds	30 mm
G1	G1/4"-F
H	49,80 mm
LG1	12 mm
SW1	22 mm
Z (Course)	5 mm

Données techniques

Attribut	Valeur
Force d'aspir. de -200 mbar	4,30 N
Force d'aspir. de -400 mbar	8,50 N
Force d'aspir.	12,80 N
Volume	7,18 cm ³
Diamètre de tuyau int (recom.)	9 mm
Dimensions	30
Nombre de soufflets	2,50
Matière	Silicone SI

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentelstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03701

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03701>

Dureté de la matière [Shore A]	55 Shore A
Poids	25,50 g
Famille de produit	SPB2f

Accessoires



SIEB 17x0.8 MS-A2 103 0.103/0.07

Réf. article.:10.07.01.00320

Diamètre extérieur D: 17 mm

Longueur L: 0,8 mm

Matière: Laiton / Inox

Porosité: 103 µm



SSB 16-27 ST-VZ

Réf. article.:10.07.10.00002

Plage de serrage: 16,0 ... 27,0 mm

Matière: Acier

Surface: galvanisé

Spare parts

Contactez Schmalz

Schmalz GmbH | Eigentlstr. 1, 8309 Nürens Dorf, Switzerland | +41 44 555 05 05 | schmalz@schmalz.ch

Ventouse à soufflets (rondes)

SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG

Réf. article.:10.01.06.03701

<https://www.schmalz.com/10.01.06.03701>



SC 080 G1/4-IG

Part no...:10.01.06.03271

Géométrie de raccordement: 080

Raccord du vide: G1/4"-F

Longueur L1: 32 mm

Longueur utile: 17,5 mm

Diamètre nominal dn: 11 mm



SPB2f 30 SI-55 SC080

Part no...:10.01.06.03643

Dimensions: 30

Matière: Silicone SI

Dureté de la matière [Shore A]: 55 Shore A

Propri: FDA-compatible

Nombre de soufflets: 2,5